

高性能精细分级机 CFS-HDS

物料从顶部加料器进入，气流从紧挨着加料器的进气孔进入。气流通过静态导片筐中无数的可调导片槽输送物料。被高度分散过的物料进入分级过程。通过控制分级轮排斥的旋转速度分离粗细颗粒群，细颗粒通过分级轮排出。粗颗粒被分级轮排斥并由螺旋室后部排出，粗颗粒出口在螺旋室的下部。通过调节粗糙物料导片的位置可改变粗颗粒的分散度。

该机型适用于物料超精细分级，通常也用于研磨植物等。

与传统的机器相比，CFS 的切点更精准，物料细度更精细。

特殊的分级区域设计使得物料分级效率更高。

机器设计紧凑，清洗方便。