

### 5000L 电加热反应釜 高压釜，水热反应釜，小型反应釜

反应釜广泛应用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品添加剂和国防工业及科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、萃取、聚合、矿化等。本公司为反应釜设备设计、制造专门企业，积累了二十年反应釜之制造经验，可为用户设计、制造各种型式的反应釜。

反应釜选型参考

组成	说明
规格 (L)	50~50000
设计压力 (Mpa)	常压或带压
材质	碳钢、不锈钢、搪瓷、石墨
加热形式	夹套热载体电加热、外半管蒸汽加热、外半管导热油加热、热水红外加热等
冷却形式	夹套或内盘管冷媒冷却
搅拌功率	根据物料粘稠度、液固比、液体比重、固体比重、固体颗粒度、转速、浆叶形式、有无固定挡流板或内盘管等物体来选型
搅拌浆叶形式	锚式、框式、平浆式、斜浆式、螺带式、涡轮式、推进式，也可以多种形式复合
轴封	机械密封或填料密封
内表面处理	抛光或不抛光
出料阀门	法兰式球阀、下展阀或其他阀门
工艺管口开孔	人孔、视镜、蒸馏口、物料进口、压力表口、测温口、充 N2 口、出料口、热载体进口、冷却液进出口、测温口、取样口、排空口、以上根据工艺要求增加或减少。

中外不锈钢牌号对照表

1Cr17Mn6Ni5N	1Cr18Mn8Ni5N	0Cr18Ni9	1Cr18Ni9Ti	0Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2
201	202	304	321	316	316L

夹套电加热反应釜技术参数表

规格 L	筒体尺寸 mm	实际容积 L	夹套容积 L	加热面积 m <sup>2</sup>	电机功率 kw	减速机型号	机架	转速 r/min	搅拌型式	轴封	放料阀
50	350×550	61	65	0.78	0.55	XLB1-17-0.55		85	框式\浆式	机封\填料	DN25
100	500×600	150	120	1.36	1.1	XLB2-17-1.1		85	框式\浆式	机封\填料	DN25
200	600×700	253	200	1.9	1.5	XLB3-17-1.5		85	框式\浆式	机封\填料	DN25
300	700×800	396	250	2.41	2.2	XLB3-17-2.2		85	框式\浆式	机封\填料	DN32
500	900×800	699	290	2.7	3	XLB4-17-3	JXLD4-45	85	框式\浆式	机封\填料	DN50
1000	1100×1100	1393	560	4.5	4	XLB4-17-4	JXLD4-45	85	框式\浆式	机封\填料	DN50
1500	1300×1200	2166	617	5.9	5.5	XLB5-17-5.5	JXLD4-55	85	框式\浆式	机封\填料	DN50
2000	1400×1300	2718	750	7	5.5	XLB5-17-5.5	JXLD4-55	85	框式\浆式	机封\填料	DN65
3000	1600×1500	4066	1015	9	7.5	XLB5-17-7.5	JXLD4-55	63	框式\浆式	机封\填料	DN65
4000	1700×1700	5142	1226	11	11	XLB6-17-11	JXLD4-65	63	框式\浆式	机封\填料	DN80
5000	1800×1800	6103	1440	12.8	11	XLB6-17-11	JXLD4-65	63	框式\浆式	机封\填料	DN80

## 金宗企业简介

金宗企业创立于1998年，是一家集机械制造、研发和工程总包于一体的高新技术企业，由广州金宗机械有限公司、广东金宗机械有限公司组成，总部位于广州番禺区天安节能科技园，肇庆生产基地占地19000多平方米，其中化工设备事业部和国际贸易事业部专业从事搅拌、混合、分散、研磨、乳化、液体配料系统等设备制造，成套设备输出以及项目建设总承包业务；广泛服务于涂料、油漆、油墨、树脂、颜料、胶粘剂等行业。

通过多年探索与发展有着健全的质保体系，拥有一支高素质的技术队伍，经验丰富的质量检验人员，精良的加工设备，成熟的焊接工艺，以及先进的制作工艺和完善的检测手段，并通过与设计单位及高校联合，以各院校和设计院的研发队伍作为技术后盾，聘请资深的专家进行技术指导，成功的研发六项设备专利技术，向市场推出了大批新型实用设备。企业恪守“服务至上，信誉第一”的宗旨，努力完善各种服务体系，本着“互利、双赢”的原则，始终坚持“开拓、创新、求实”的精神，赢得了广大用户的良好口碑。

多年来服务于广州石化、广州油墨厂、广州竖红化工厂、中科院广州分院、AKZONOBEL、德国汉高、广州帕卡漱精、波士胶·芬得利、福尔波胶粘剂、广州秀珀、紫荆花、广州慧谷、广州浪奇、广东美涂士、佛山科顺、广州西卡、广东科德、清远雅克等两千多家大小企业，并获得世界各地用户一致的认可和好评！



## 部分工程案例



## 怎么联系我们

广州金宗机械有限公司  
 电话：+86-20-39900131 39900132 39900133 39900135  
 +86-20-39900136 39900129  
 传真：+86-20-39900130  
 地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14栋（511493）  
 金宗官网：www.jinzong.com.cn  
 邮箱：sales@jinzong.com.cn  
 全国客户售后服务电话：+86-020-39903413  
 部门联系方式



JINZONG MACHINERY  
 金宗机械

化妆品机械设备事业部  
 电话：+86-20-39900131 39900132  
 传真：+86-20-39900130 QQ:2223760386  
 邮箱：zmq@jinzong.com.cn

化工机械设备事业部  
 电话：+86-20-39900135 39900136  
 传真：+86-20-39900130 QQ:1306242332  
 邮箱：panqian@jinzong.com.cn

国际贸易事业部  
 电话：+86-020-39900131 39900132  
 传真：+86-20-39900130  
 邮箱：henry@jinzong.com.cn

食品制药机械设备事业部  
 电话：+86-20-39900129 39900133  
 传真：+86-20-39900130 QQ:2223760386  
 邮箱：zfl@jinzong.com.cn

肇庆工厂：广东金宗机械有限公司  
 工厂地址：肇庆高新区康泰街3号  
 电话：+86-758-3623880  
 传真：+86-758-3623881



金宗官网微信

金宗官网微博